

## Rollcart Flaschenkarre

Traglast 100 kg, für 2x10 l Flasche,  
Ladungssicherung durch  
Flaschenhalterung mit  
Sicherungskette, Gestell mit schlag-  
und kratzfester Pulverbeschichtung  
in RAL5010 Enzianblau, Räder mit  
Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 202908



## Rollcart Flaschenkarre für 2x10-Liter-Flaschen

Flaschenkarre


- Traglast 100 kg
- für 2x10 l Flasche
- Höhe x Breite 1050 x 530 mm
- passend für Flaschen mit Ø 140 mm
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 200 mm
- Naben mit Rollenlager
- ohne Stützrad
- 5 Jahre Garantie

### Technische Details





Transportgerät	Transportkarre	Radlager	Rollenlager
Karrentyp	Flaschenkarre	Rad-Ø	200 mm

Traglast	100 kg	Stützrad	nein
Kapazität	2x10 l	Sicherheitsgriff	nein
für Flaschen-Ø	140 mm	Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Material	Stahl	Höhe	1050 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	530 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	Vollgummi	Garantie	5 Jahre
Material Felge	Kunststoff	Gewicht	10,5 kg

## Zubehör

202917		Werkzeugkasten für Flaschenkarre, Aus Stahl
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

144744		Gasflaschenschrank, für 10 x 11 kg Gasflaschen oder 4 x 33 kg Gasflaschen, Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 860 x 720 mm, mit Dach, mit Flügeltür, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
201077		Fassbock, für 2 x 200-Liter-Fass, Fassauflage mit Winkel, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
206148		Fasspumpe, für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 2000 mPas, maximale Förderleistung 0,25 Liter pro Hub, Tauchrohr Länge 920 mm
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung