


## Kombikatze

Zuglast 1000 kg, Haspelketten-  
Laufkatze, Standardhub Länge 3 m

Artikelnummer: 508990



## Kombikatze

### Traglast 1000 kg

Kombikatze

- Zuglast 1000 kg
- Haspelketten-Laufkatze
- Standardhub Länge 3 m
- Flanschbreite 64 - 203 mm
- Anzahl Kettenstränge 1
- Größe der Kettenelemente 6 x 18 mm
- Bauhöhe 451 mm
- Breite x Tiefe 292 x 334 mm
- mindestens 1 m Kurvenradius
- Hubaufwand an Hub-Handkette 28 daN
- Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
- europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

## Technische Details

Hebegerät Hebezeug

Breite 292 mm

|                      |                        |                       |         |
|----------------------|------------------------|-----------------------|---------|
| Hebezeugtyp          | Kombikatze             | Tiefe                 | 334 mm  |
| Laufkatze Ausführung | Haspelketten-Laufkatze | Länge Bedienungskette | 2,5 m   |
| Zuglast              | 1000 kg                | Min. Kurvenradius     | 1 m     |
| Standardhub          | 3 m                    | Hubkraft              | 28 daN  |
| Bedienung Hub        | manuell                | Maß A                 | 331 mm  |
| Flanschbreite        | 64-203 mm              | Maß F                 | 3 mm    |
| Strangzahl           | 1 Stück                | Maß S                 | 37 mm   |
| Kettenelemente       | 6 x 18 mm              | Maß Z                 | 10,5 mm |
| Material             | Stahl                  | Gewicht               | 28 kg   |
| Bauhöhe              | 451 mm                 |                       |         |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 508996 | · | Mehrhub für Haspelketten-Laufkatze, für Mehrhub mit 1000 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 509002 | · | Größere Flanschbreite für Kombikatze, Traglast 1000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar               |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 142256 |    | Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm   |
| 210861 |  | Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange |
| 526536 |  | Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung                           |
| 999337 |  | Alu-Portalkran, Traglast 1000 kg, Seitengestelle klappbar  |