

stumpf

Werkstattsschrank

Serie 3000

Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 500 x 500 mm, Ebenen mit Stahlboden, 1 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Fahrplatte mit 4 Doppelrollen, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 946035



stumpf Werkzeugschrank Serie 3000

mit Auszugböden und Schubladen

Werkstattsschrank





- Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 105 °
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- Ebenen mit Stahlboden
- 2 Böden ausziehbar
- Traglast je Ebene 35 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 1 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x90 mm
- Traglast je Schublade 35 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Traglast je Auszugsboden 35 kg
- Auszugsböden kugelgelagert, Auszug 100 %


- mit Auszugssperre
- Ausstattung: 1 Schublade, 2 Auszugböden, Fahrplatte
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Fahrplatte mit 4 Doppelrollen
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Material	Stahlblech
Schranktyp	Werkstattschrank	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Türtyp	Flügeltür	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Höhe	1100 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	500 mm	abschließbar	ja
Tiefe	500 mm	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Auszugsführung	kugelgelagert
Traglast Fachboden	35 kg	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Schubladen Anzahl	1 Stück	Auszugsführung Boden	kugelgelagert
Schubladen Anzahl x Höhe	1x90 mm	Auszug	70 %
Schubladentraglast	35 kg	Auszug Schublade	100 %
Auszugböden	2 Stück	Auszug Boden	100 %
Traglast Auszug	35 kg	Auszugssperre	ja
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Türöffnungswinkel	105 °
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Griff	Drehgriff
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	fahrbar	ja
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Garantie	5 Jahre
Schließsystem	Zylinderschloss	Ausstattung detailliert	1 Schublade, 2 Auszugböden, Fahrplatte
Unterbau	Fahrplatte mit 4 Doppelrollen	Gewicht	37,4 kg

Zubehör

946432		Auszugboden für Werkstattschrank, mit Wannенrand, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Für eine Fachlast von 35 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
946454		Gummiriefenmatte, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, In schwarz
946476		Pultaufsatz, abschließbar, Höhe x Breite x Tiefe 70 / 220 x 500 x 500 mm
946498		Schublade für Werkstattschrank, Höhe 90 mm

974529		Einteilungsset, mit 11 Fächern, Aus Kunststoff in schwarz
--------	---	---

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot