



Montagetische



Tiefe mm		500			700			900			
Länge mm		700	1000	1500	1000	1200	1500	1800	1500	1800	
[1]	Grundtisch	Standard	701017	701018	701019	701020	701021	701022	701023	701024	701025
		ESD	530640	530641	530642	530643	530644	530645	530646	530647	530648
[2]	Grundtisch mit Etagenboard	Standard	-	-	-	-	701047	701048	701050	701051	701052
		ESD	-	-	-	-	530653	530654	530655	530656	530657
[3]	Anbautisch für Winkelkombination	Standard	701035	701036	-	701037	701039	701040	701041	701042	701043
		ESD	530658	530659	-	-	530661	530662	530663	530664	530665
[4]	Anbautisch gerade	Standard	701026	701028	-	701029	701030	701031	701032	701033	701034
		ESD	-	-	-	530668	530669	530670	530672	530673	530674
[5]	Tischwagen mit oberer Platte	Standard	701053	-	-	701054	-	701055	-	-	-
		ESD	530675	-	-	530676	-	530678	-	-	-
[6]	Unterplatte Mehrpreis	Standard	701056	-	-	701057	-	-	-	-	-
		ESD	530683	-	-	530684	-	-	-	-	-
[7]		Ecktisch für Ausführung [1]	L x T 1100 x 700 mm			Standard			ESD		
[8]		Ecktisch für Ausführung [2] (ohne Etagenboard)	L x T 1300 x 900 mm			701059			530692		
			L x T 1300 x 900 mm			701060			530694		
			L x T 1100 x 700 mm			701061			530695		
			L x T 1300 x 900 mm			701062			530696		

Direkt mitbestellen



für Tischlänge		1200	1500	1800	
[1]	zusätzliches Etagenboard	Standard	701066	701067	701068
		ESD	530697	530698	530699
[2]	Kästenboard	Standard	701063	701064	701065
		ESD	530700	530701	530702
[3]	Lochplatte	ESD	701073	701074	701075
	Halter Set für Lochplatte		149678	149678	149678
[4]	Energieleiste	ESD	701076	701077	701078
[5]	Zusatzaufbau mit 1 Schiene	ESD	701079	701080	701081

[1] Etagenboard

Als zusätzliche Lagerebene.
• Stärke 25 mm, Tiefe 310 mm

[2] Kästenboard

Für Sichtlagerkästen
• Neigung und Höhe verstellbar,
Tiefe 145 mm

[3] Lochplatte

• Aus Stahlblech, Raster 38 mm
• Höhe 750 mm
• Halter als Zubehör erhältlich (VE = 4 Stück)

[4] Energieleiste

• Inkl. Doppelsteckdose, Schalter, 3 m Zuleitung

[5] Zusatzaufbau

Zum Aufhängen von Werkzeug und Arbeitsplatzleuchten.

LED-Arbeitsplatzleuchte

• Auf Anfrage lieferbar

Schubladenblöcke

Zum Unterbau unter Montagetische ab einer Tiefe von 700 mm.

- Korpus aus Stahlblech, Pulverbeschichtung RAL 7035
- Kugelgelagerte Teleskopauszüge, Ausziehtiefe 375 mm, Traglast je Schublade 30 kg
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Griffe aus Aluminium mit Etikettenhalter
- Fahrbare Ausführung [5] mit 4 Lenkrollen Ø100 mm, davon 2 mit Feststellern
- B x T 450 x 520 mm
- Einteilungsmaterial für Schubladen auf Anfrage

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Höhe mm	140	260	560	560	760	700
Schubladen	1	2	2	4	5	4 fahrbar
Anzahl x Höhe mm	1 x 100	2 x 100	1 x 200 1 x 300	3 x 100 1 x 200	3 x 100 2 x 150 + Sockel	3 x 100 1 x 200
ESD	142828	142829	142833	142830	142834	142831

