




Mini-Hebelzüge

Mit seinem äußerst niedrigen Eigengewicht und den minimalen Abmessungen das ideale Hilfsmittel bei Montagearbeiten, passt in jeden Werkzeugkoffer. Zum Spannen, Heben und Ziehen in jeder Lage und in jede Richtung. Die Lastdruckbremse hält die Last absolut sicher in jeder Position.

- Standardmäßig inkl. 1,5 m Lastkette, hochfest gem. EN 818-7, Grad 80, verzinkt
- Ober- und Unterhaken mit Sicherheitsklappen
- Freischalthebel für das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand

Zuglast t	0,25	0,50
Standardhub m	1,5	1,5
Erf. Hebelkraft daN	25	25
Min. Bauhöhe (C) mm	240	282
Gewicht kg	2,2	2,8
A mm	98	116
B mm	72	104
D mm	160	160
G mm	21	24
Hebelzug mit 1,5 m Hub	504932	504934
Direkt mitbestellen	---	---
Aufpreis je Mehrhub / m	504935	504936



Hebelzüge

Das praktische und einfach zu bedienende Hebe- und Abspanngerät für viele Lasten. In bester Qualität für eine lange Lebensdauer.

Einfacher Freilauf

- Wahlschalter ohne Last auf MITTE stellen - schon kann die Lastkette mit geringer Handkraft durchgezogen werden

Lastkette

- Vergütet EN 818-7, galvanisch verzinkt
- Grad 80 in 1,5 m Länge, Mehrhub auf jede Länge gegen Mehrpreis



Drehbare Haken

- Ober- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet, mit einer Blechsicherungsclappe versehen

Rostschutz

- Gehäuse pulverbeschichtet, Ketten galvanisch verzinkt
- Übrige mechanische Bauteile schwarz brüniert

Zuglast t	0,75	1,5	3	6
Standardhub m	1,5	1,5	1,5	1,5
Anzahl Kettenstränge	1	1	1	2
Hebelkraft daN	21	24	32	34
Gewicht kg	7,5	11,5	21	31,5
A mm	132	162	185	230
B mm	280	410	410	410
C mm	320	360	470	565
D mm	156	176	202	202
F1 mm	26	32	34	44
Hebelzug mit 1,5 m Hub	908091	908193	908207	908218
Direkt mitbestellen	---	---	---	---
Aufpreis je Mehrhub / m	908229	908251	908262	908273



Stirnrad-Flaschenzüge

Entsprechen in allen Punkten dem Stand der Technik und den CE-Vorschriften. Bewährte, solide Verarbeitung, kompakte Form, leichtgängige Handhabung, einfache Bedienung.

Sicherheitsbremse

Die großzügig dimensionierte Scheibenbremse hält die Last automatisch und zuverlässig beim Heben und Senken fest.

- Scheiben aus asbestfreiem Werkstoff

Stahlgehäuse

- Aus hochwertigen Tiefform-Stahlblechen, Umlenkrollen- und Hakenhalter aus Stahlguss

Das sollten Sie beachten

Gem. DGUV 100 - 500 ist eine jährliche Prüfung der Hebelzüge und Flaschenzüge vorgeschrieben. Prüf- und Wartungsservice durch befähigte Prüftechniker auf Anfrage.

Drehbare Haken

- Aus Vergütungsstahl geschmiedet, mit einer Blechsicherungsclappe versehen

Rostschutz

- Gehäuse pulverbeschichtet, Ketten galvanisch verzinkt
- Übrige mechanische Bauteile schwarz brüniert

Traglast t	0,5	1	1,5	3	5
Standardhub m	3	3	3	3	3
Anzahl der Kettenstränge	1	1	1	2	2
Hubkraft daN	26	31	35	46	47
min. Bauhöhe H mm	312	360	385	490	675
A mm	140	156	176	223	252
B mm	131	151	151	151	183
C mm	31	33	38	44	49
Gewicht bei Standardhub kg	10	12	18,5	29	45,5
	907703	907714	907725	907747	907758
Direkt mitbestellen	---	---	---	---	---
Mehrhuh je m (Last u. Hub)	907805	907816	907827	907849	907871