


VALUE Support mural pour écrans LCD

Numéro d'article	17.99.1205
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	17.99.1205
EAN (pièce unique)	7611990171835



Fixation murale pour écran TV stable et flexible

- Pour écrans de diagonale: 94 cm à 177,8 cm (37" à 70")
- Charge maximale: 50 kg
- Ecartement au mur: 64 mm à 510 mm
- L'écran peut être pivoté de jusqu'à 60° vers la gauche ou la droite
- Inclinaison réglable de 10° vers le haut et 20° vers le bas
- Inclinaison horizontale de jusqu'à 3°
- Montage flexible - les écrans les plus courants peuvent être montés, malgré des points de fixation d'écartements différents
- Ecartement des trous de 34 mm à 626 mm horizontalement, 160 mm à 400 mm verticalement

Caractéristiques techniques:

- Matériel: acier
- Poids: 7 kg
- Tailles d'écran recommandées: Diagonale 37" (94 cm) à 70" (177,8 cm)
- Poids maximal de l'écran: 50 kg
- Fixation de l'écran: écartement des trous de jusqu'à 626 x 400 mm

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Bras pour écrans LCD
Types de produits	Support pour écran

Couleur	noir
Capacité de poids maximale	50 kg
Fixation	murale
Possibilité de réglage	Jauge à ressort réglable
Inclinable	oui
Rotatif	oui
Distance au mur	6.4 cm
Nombre de moniteurs	1
Max. Diagonale de l'écran (cm)	177.8 cm
Max. Diagonale de l'écran (pouces)	70 pouces
Min. Diagonale de l'écran (cm)	94 cm
Min. Diagonale de l'écran (pouces)	37 pouces
VESA 200 x 200 mm	oui
VESA 300 x 300 mm	oui
VESA 400 x 200 mm	oui
VESA 400 x 300 mm	oui
VESA 400 x 400 mm	oui
VESA 600 x 200 mm	oui
VESA 600 x 400 mm	oui
Groupe de matériaux	métal
Poids	6991.5 g
Hauteur du colis	74 mm
Largeur du colis	220 mm
Profondeur du colis	705 mm
Poids du paquet	7.5 kg