

N 70, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B24CR31N0



A+

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit Circo Therm® - NEFF's intelligentes Heißluftsystem für gleichzeitigen Backen und Braten. Home Connect – steuern Sie Ihren Backofen über die App.

- ✓ 3.7" Full Touch TFT-Display: benutzerfreundliche Navigation für eine einfache und schnelle Bedienung.
- ✓ Circo Therm®: unser intelligentes Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen auf bis zu drei Ebenen.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean: dieses Duo erleichtert die Backofenreinigung.
- ✓ Favourite: speichern und verwalten Sie die Einstellungen Ihrer Wahl direkt in der App.
- ✓ Automatikprogramme: einfaches Kochen mit vorgewählten Programmen für eine Vielzahl von Gerichten.

Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem:Ecolyse, Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):595x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 665 x 650 x 690 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür:Glas
Nettogewicht: 33.7 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten: Brotbackstufe, Großflächengrill, Gärstufe, Heißluft sanft, Heißluft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Backofenregelung: elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: 1
Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
EAN-Nummer: 4242004270270
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Energieeffizienzklasse:A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.2 %
Anschlusswert: 3600 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



N 70, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B24CR31NO

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Ausstattung Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Soft Close
- Klapptür mit Soft Close und Soft Opening: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm


- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 70, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B24CR31N0



Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch



A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$



Maße in mm



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 37 mm | 38 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 47 mm | 48 mm |
| Gaskochfeld | 30 mm | 38 mm |
| Elektrokochfeld | 27 mm | 30 mm |