

**iQ500, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC67FQP60**



Sonderzubehör

LZ10AFR00	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ10AFS00	Long Life Umluftset
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ11AFB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11AFI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11AFV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11AXE61	Kanal Standard schwarz
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	21.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	394 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	404 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	249 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	717 m³/h
Max. Luftmenge:	394 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	57 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242003760864
Anschlusswert:	143 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Nachlaufzeit mit automatischer Abschaltung:	10 min



iQ500, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC67FQP60

Ausstattung

Bauform

- Wandesse Schwarz
- 60 cm
- 59 cm Wand-Esse, Schwarz

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:394m³/h
- Intensivstufe:717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:57dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:311m³/h
- Intensivstufe:578m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- PowerBoost Stellung
- 2Abzugsbereiche: Vorder-und Unterseite

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich

Design

- Vertikales Design
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- softLight
- Dimm-Funktion
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 263 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 592 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 592 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 592 x 263mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1159 x 592 x 263mm - Montage auf Außenkanal
- 1229-1499 x 592 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandesse, 60 cm, Klarglas
 schwarz bedruckt
 LC67FQP60

Maßzeichnungen

min. 969⁽¹⁾
 max. 1239⁽¹⁾
 min. 1029⁽²⁾
 max. 1299⁽²⁾

430 480

Maße in mm

45

410

9

(1) Position für Steckdose
 Maximale Stärke Rückwand bei

Ab Oberkante
A: Elektro
B: Gas

Gerät im Umluft ohne Kanal Umluftset erforderlich

(1) Abluft
 (2) Umluft
 (3) Luftaustritt Abluft nach unten

Maße

≥ 5

A: Ab
B: Str
 Ab O
C: Elek
D: Ge