

Rollcart chariot à ridelles longitudinales



force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 670 mm, plateforme en bois, rehausse 2 parois longitudinales (paroi pleine), 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



Numéro d'article: 157994

Rollcart Chariot à ridelles longitudinales

force 500 kg

chariot à ridelles longitudinales

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 670 mm
- hauteur de charge 285 mm
- plateforme en bois
- rehausse 2 parois longitudinales (paroi pleine)
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1060 x 760 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariots à dossier	norme européenne	non
type de chariot à dossier	chariot à ridelles longitudinales	poignée	2 pièce
charge	600 kg	rabattable	non
hauteur de charge	285 mm	bordure de sécurité	non

longueur de plateau	1000 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	670 mm	pneumatique	TPE
matériau de plateforme	bois	Ø de roue	200 mm
rehausses	2 parois longitudinales (paroi pleine)	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
emboîtable	non	hauteur	990 mm
matériau de châssis	acier	longueur	1060 mm
surface de châssis	finition peinture époxy	largeur	760 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	Poids	43 kg

Accessoires

158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal