

## Cascoo

### Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total



force 200 kg, diamètre 125 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243256

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total

- force 200 kg
- diamètre 125 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	trou de fixation
modèle	Roulette pivotante	trou de fixation	13 mm
charge	200 kg	matériau de boîtier	acier
pneumatique	polyuréthane	frein	frein total
Ø de roue	125 mm	pare-fils	oui

matériau de jante polyamide

Poids 0,81 kg