

## Scangrip

### Tête de projecteur

#### MULTILIGHT CONNECT SEARCH

convient pour pour poignée de lampe de travail, Ampoule : DEL, angle de rayonnement 10 / 70 °

Numéro d'article: 254546



#### Tête de projecteur


- convient pour pour poignée de lampe de travail
- hauteur x longueur x largeur 49 x 92 x 49 mm
- Ampoule : DEL
- durée d'éclairage 12 - 24 h
- angle de rayonnement 10 / 70 °
- avec variateur à 2 niveaux
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- 3 années de garantie

## Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	longueur	92 mm
type de lampe	Tête de projecteur	hauteur	49 mm
convient pour (produit/matériau)	Poignée de lampe de travail	largeur	49 mm
type d'ampoule	DEL	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
Durée d'éclairage	12-24 h	indice de protection IP	30 : corps étrangers > 2,5 mm
flux lumineux	300-600	garantie	3 années

avec variateur	oui	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
angle de rayonnement	10-70 °	Poids	0,12 kg
fonction lampe	avec variateur à 2 niveaux		

## Accessoires

254539		Lampe de travail avec tête de lampe échangeable, Ampoule : DEL COB, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 110 °, avec fonctionnement réseau/sans fil
254540		Lampe de travail avec tête de lampe échangeable, Ampoule : DEL COB, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 110 °, avec fonctionnement réseau/sans fil