

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN

force 205 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec palier lisse, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm



Numéro d'article: 341533

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 205 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec palier lisse
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	237 mm

modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	60 mm
charge	205 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	caoutchouc plein	largeur de roue	50 mm
Ø de roue	200 mm	portée	58 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	non tachant
roulement	palier lisse	longueur de plaque	135 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	largeur de plaque	110 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x75/80 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	11 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	couleur de la jante	noir
frein	double blocage	Poids	3,45 kg

Accessoires

343404



roue, force 205 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés