

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 100 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 125 x 38 mm, moyeu avec palier lisse, double blocage, jante en plastique, jante avec pare-fils, fixation avec trou de fixation, Ø 12,2 mm

BS ROLLEN



Numéro d'article: 714732

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 100 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 125 x 38 mm
- moyeu longueur x Ø 50 x 15 mm
- moyeu avec palier lisse
- double blocage
- jante en plastique
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec trou de fixation, Ø 12,2 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	roulement à billes
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	frein	double blocage
modèle	roulette pivotante	pare-fils	oui

charge	100 kg	hauteur totale	157 mm
pneumatique	caoutchouc plein	longueur de moyeu	50 mm
Ø de roue	125 mm	trou de moyeu	15 mm
matériau de jante	plastique	largeur de roue	38 mm
roulement	palier lisse	portée	39 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	propriété surface de roulement	non tachant
élément de fixation	trou de fixation	Ø trou arrière	12,2 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
trou de fixation	12,2 mm	couleur de la jante	noir
matériau de boîtier	acier	Poids	1,18 kg

## Accessoires

714798



roue, force 100 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 125 x 38 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés