


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 28101 Orderverzamelwagen



Modulair systeem. Constructie van profielstaal en stalen buis, compleet galvanisch verzinkt. Kopwanden van stalen buis met ingelast draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm, verstevigd door 2 lengtebuizen. Bodem in het platform met ingelast draadgaas, maaswijdte 120 x 30 mm. 2 Duwbeugels aan een kopzijde verticaal aanschroefbaar. 4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber op kuststof velg, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 4 Geleidingsringen van TPU (thermoplastisch polyurethaan) aan de zwenkwielen. Hoogte 1225 mm.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	300
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	610
Laadvlakhoogte (mm)	193
Draagvermogen etage (kg)	80
Totale lengte (mm)	1091
Totale breedte (mm)	690
Totale hoogte (mm)	1225
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	25,1
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976281018