

Produktinformation

87 03 180

KNIPEX Cobra®

Hightech-Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	87 03 180
EAN	4003773005667
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	175 g
Abmessungen	180 x 43 x 13 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Einstellpositionen	18
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 1/2
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	36 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 42 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



