

## **bott** **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1300 x 750 mm, 7 lade(n), met lade voor zware lasten, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

**Artikelnummer: 124778**



## **bott Ladekast cubio**

### **Stationair**

ladekast












- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1300 x 750 mm
- 7 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 200 kg
- met lade voor zware lasten
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



## Technische details

meubeltype	kast	uittrekrail lade	kogelgelagerd
type kast	ladekast	uittrekbare lade	100 %
materiaal	plaatstaal	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1000 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1300 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	750 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	lades	uittrekblokkering	uittrekblokkade
laden aantal	7 stuks	soort uittrekking	lade voor zware lasten
laden aantal x hoogte	2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm	afsluitbaar	ja
fronthoogte 75 mm	2 stuks	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
fronthoogte 100 mm	2 stuks	scheidingswand	nee
fronthoogte 150 mm	1 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 200 mm	2 stuks	verrijdbaar	nee
draagvermogen lade	200 kg	gewicht	183 kg

## Gerelateerde Producten

125770		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125771		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125772		5-punts sluitsysteem, voor ladekast
125774		elke lade afzonderlijk afsluitbaar, voor ladekast
125791		oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1300 x 750 mm
126249		onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 1300 x 750 mm
126253		gereedschapshouder, passend voor 13 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 150 x 37 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126254		gereedschapshouder, passend voor 5 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 300 x 30 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126255		opleghoek, hoogte x breedte x diepte 60 x 80 x 20 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126256		etiketlijst, voor ladekast
126258		freeshouder, diameter 10 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs

126259		freeshouder, diameter 13 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126260		freeshouder, diameter 16 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126261		freeshouder, diameter 22 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126262		freeshouder, diameter 27 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126263		freeshouder, diameter 32 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126264		freeshouder, diameter 40 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126265		freeshouder, diameter 50 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126271		antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 1175 x 625 mm, voor kast breedte x diepte 1300 x 750 mm
126290		bak, 21 bakken (2 x B 70 mm, 3 x B 45 mm) + 84 bakwanden, hoogte x breedte x diepte 28 x 1300 x 750 mm