

Rollcart chariot à plateaux

force 500 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 800 x 500
mm, plateau(x) en bois, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL5010 bleu
gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 139264

Rollcart Chariot à plateaux

chariot à plateaux

- force 500 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 800 x 500 mm
- plateau(x) en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1000 x 850 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à rouleaux
- boîtier en acier
- roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

poignée 1 pièce

type de chariot	chariot à étagères	rabattable	non
charge	500 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	800 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	500 mm	matériau de boîtier	acier
nombre de plateaux	2 pièce	Ø de roue	200 mm
matériau plateau(x)	bois	roulement	roulement à rouleaux
alignement de niveaux	droit	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	1000 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur	850 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	500 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
rehausses	aucune	Poids	28 kg
conducteur d'électricité	non		