

Rollcart chariot à ridelles longitudinales



force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 670 mm, plateforme en bois, rehausse 2 parois longitudinales (paroi pleine), 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



Numéro d'article: 157994

Rollcart Chariot à ridelles longitudinales

force 500 kg

chariot à ridelles longitudinales

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 670 mm
- hauteur de charge 285 mm
- plateforme en bois
- rehausse 2 parois longitudinales (paroi pleine)
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1060 x 760 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE

Détails techniques

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | matériau de finition | soudé |
| type de chariot | chariots à dossier | norme européenne | non |
| type de chariot à dossier | chariot à ridelles longitudinales | poignée | 2 pièce |
| charge | 600 kg | rabattable | non |
| hauteur de charge | 285 mm | bordure de sécurité | non |

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------|---|
| longueur de plateau | 1000 mm | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| largeur de plateau | 670 mm | pneumatique | TPE |
| matériau de plateforme | bois | Diamètre de roue | 200 mm |
| rehausses | 2 parois longitudinales (paroi pleine) | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| emboîtable | non | hauteur | 990 mm |
| matériau de châssis | acier | longueur | 1060 mm |
| surface de châssis | finition peinture époxy | largeur | 760 mm |
| couleur | bleu gentiane // RAL5010 | Poids | 43 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 158397 |  | roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158398 |  | panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm |
| 158403 |  | jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158404 |  | barre de protection pour chariots à dossier, en plastique |
| 158412 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158417 |  | protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158420 |  | tableau, en bois, format portrait pour DIN A4 |
| 158421 |  | tableau, en bois, format paysage pour DIN A4 |
| 158422 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158425 |  | plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |