

composietband

lengte x breedte 400 m x 32 mm,
kern rol Ø 400 mm, tot een
krachtuitoefening van 14600 N
scheurvast, oppervlak met slijtvaste
kunststof coating



Artikelnummer: 208438

Composietband

composietband

- lengte x breedte 400 m x 32 mm
- kern rol Ø 400 mm
- tot een krachtuitoefening van 14600 N scheurvast
- oppervlak met slijtvaste kunststof coating

Technische details

type verpakking	omsnoeringsband	breedte	32 mm
oppervlak	kunststof coating	lengte	400 m
diameter rolkern	400 mm	gewicht	25 kg
scheurvastheid	14600 N		



Gerelateerde Producten

208455



metalen klemmen voor polyester- en composietband, passend voor bandbreedte 32 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

216108		hoekbeschermingslijst, Van doos in bruin, 100 % recyclebaar, Beenafmetingen 35 x 35 mm, lengte 1600 mm, materiaaldikte 3 mm
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
227306		veiligheids Cutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 58 mm, met magazijn voor reservemessen
531546		pallet-bescherf folie, lengte x breedte 1600 x 1200 mm, Van 25 µm dik polyethyleen, in transparant