

opvangbak classic-line

voor 2 x IBC, opvangvolume 1000 l,
hoogte x breedte x diepte 585 x
2200 x 1300 mm, met rooster van
staal vuurverzinkt, van staal met
corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 235682

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 2 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 585 x 2200 x 1300 mm
- met rooster van staal vuurverzinkt
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- vorkkoker, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- bodemopvangbak met ÜHP-toelating
- 5 jaar garantie






Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	verzinkt
type opvangbak	opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
capaciteit	2 x IBC	oppervlak rooster	vuurverzinkt

opvangvolume	1000 l	onderbouw	vorkoker
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met ÜHP-toelating	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	585 mm	kleur uitvoering	verzinkt
breedte	2200 mm	garantie	5 jaar
diepte	1300 mm	gewicht	209 kg
materiaal	staal		

Gerelateerde Producten

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235684		PE-bekleding voor opvangbak, voor opvangbak met 1000 l volume en 2200 mm breedte, van polyethyleen
235688		kannendragers voor opvangbak, hoogte x lengte x breedte 374 x 452 x 364 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag