

verrijdbare vatenheffer

Secu Ex

draagvermogen 300 kg, met vatenklem, onderwagen breed, breedte binnen 954 mm, zwenkwielen met polyurethaanbanden, Ø 125 mm, hefhoogte 0 - 700 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in rood



Artikelnummer: 235776



verrijdbare vatenheffer

- draagvermogen 300 kg
- voor stalen en kunststof vaten
- met vatenklem
- onderwagen breed, breedte binnen 954 mm
- zwenkwielen met polyurethaanbanden, Ø 125 mm
- hefhoogte 0 - 700 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in rood
- hoogte x lengte x breedte 1635 x 1233 x 1216 mm
- gewicht 149 kg
- beschermklasse: EX II 2G IIB T4
- 5 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig hefwagen

diameter vorkwiel 85 mm

hefwagentype	verrijdbare vatenheffer	hefwerktuig uitrusting	vatenklem
draagvermogen	300 kg	hoogte	1635 mm
capaciteit vaten (max.)	1 x 200/220 liter vat	breedte	1216 mm
hefhoogte	0-700 mm	wijdte (li.)	954 mm
heffing per trapbeweging met ped	24 mm	lengte	1233 mm
bediening heffing	handmatig met pedaal	materiaal	staal
bediening wielonderstel	handmatig	oppervlak	m. poedercoating
onderwagen uitvoering	breed	kleur	rood
type vat	stalen en kunststof vaten	garantie	5 jaar
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	explosieveiligheidsklasse	EX II 2G IIB T4
diameter zwenkwielen	125 mm	gewicht	149 kg