

Cascoo zwenkwiel met centrale rem



draagvermogen 130 kg, diameter 80 mm, naaf lengte 40 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met zwenklager, centrale rem, velg van polyamide, bevestiging met plaat



Artikelnummer: 243245

zwenkwiel met centrale rem

- draagvermogen 130 kg
- diameter 80 mm
- naaf lengte 40 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met zwenklager
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- centrale rem
- velg van polyamide
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	zwenkwiel	rem	centrale rem
draagvermogen	130 kg	draadvangkappen	nee

banden	Polyurethaan	naaflengte	40 mm
wiel-ø	80 mm	afstand Schroefgat	80/77x60 mm
materiaal velg	polyamide	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	zwenklager	gewicht	0,78 kg