

PAVOY werkbank

hoogte x breedte x diepte 900 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 ladeblokken, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 524184



PAVOY Werkbank

werkbank







- hoogte x breedte x diepte 900 x 2000 x 700 mm
- tafelblad van multiplex, geolied
- bladdikte 40 mm
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 2 ladeblokken, 1 legbord
- links 2 laden
- midden 1 legbord
- rechts 2 laden
- laden hoogte 2x100 mm / 2x400 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekblokkade
- met greeplijst
- afsluitbaar met centrale vergrendeling



- constructie van staal
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details











meubeltype	tafel	draagvermogen lade	35 kg
type tafel	werkbank	uittrekbare lade	85 %
uitvoering frame	4 voeten	uittrekrail lade	op wielen
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekblokkering	uittrekblokkade
hoogte	900 mm	greep	greeplijst
breedte	2000 mm	materiaal plaat	multiplex
diepte	700 mm	oppervlak plaat	geolied
dikte plaat	40 mm	kleur plaat	beuken
in hoogte verstelbaar	nee	materiaal onderstel	staal
elektrisch geleidend	nee	oppervlak onderstel	m. poedercoating
werkbank uitrusting	2 ladeblokken, 1 legbord	oppervlak front	m. poedercoating
onderbouwelementen links	2 laden	sluitsysteem	centrale vergrendeling
onderbouwelementen midden	1 legbord	legborden	1 stuks
onderbouwelementen rechts	2 laden	verrijdbaar	nee
laden aantal	4 stuks	certificering	GS // TÜV
laden aantal x hoogte	2x100 mm / 2x400 mm	garantie	10 jaar
fronthoogte 100 mm	2 stuks	gewicht	150 kg
fronthoogte 400 mm	2 stuks		

Gerelateerde Producten

404273		scheidingsplaat, met 6 vakken, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, hoogte x breedte 100 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404274		scheidingsplaat, met 6 vakken, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, hoogte x breedte 125 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404275		scheidingsplaat, met 6 vakken, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, hoogte x breedte 150 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404276		scheidingsplaat, met 6 vakken, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, hoogte x breedte 175 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404296		etiketlijst voor ladekast, breedte 500 mm, achterzijde magnetisch
500792		bak, met 30 vakken, 25 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 75 mm, hoogte x breedte 75 x 500 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

524197		afrollijst voor werkblad, voor werkbank, breedte 2000 mm
532191		zinkplaat voor werkblad, voor werkbank, breedte 2000 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs