

Rechthoekige bak

hoogte x breedte x diepte 711 x 991 x 686 mm, inhoud 340 l, van polyethyleen in geel, wanden gesloten, legbord gesloten met versteviging door multiplex plaat, onderbouw Wielen



Artikelnummer: 532012

Rechthoekige bak

Verrijdbaar

Rechthoekige bak


- geschikt voor granulaat, stoffen en pakketten
- hoogte x breedte x diepte 711 x 991 x 686 mm
- inhoud 340 l
- van polyethyleen in geel
- wanden gesloten
- legbord gesloten met versteviging door multiplex plaat
- onderbouw Wielen
- Plaatsbesparend stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -40 tot +80 °C

Technische details






baktype	Rechthoekige bak	nestbaar	ja
geschikt voor (product/materiaal)	granulaat, stoffen, pakketten	vouwbaar	nee
euronorm	nee	onderrijdbaar	nee
inhoud	340 l	onderbouw	Wielen
hoogte	711 mm	onderwagen	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte	991 mm	wiel-ø	100 mm
diepte	686 mm	temperatuurbestendigheid	-40 tot +80 °C

materiaal	polyethyleen	geschikt voor levensmiddelen	ja
recyclebaar	ja	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
wandconstructie	gesloten	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
vloerconstructie	gesloten	kleur	geel
bodemversteving door	multiplex plaat	gewicht	9,9 kg

Gerelateerde Producten

532029		oplegdeksel, van polyethyleen, voor Rechthoekige bak met 340 l inhoud, breedte x diepte 991 x 686 mm, in geel
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium