

Jack de type Keystone Cat6 à 180° - Jack mural blanc RJ45 Ethernet Cat6 - Type 110

StarTech ID: C6KEY110SWH



Le jack Keystone Cat6 C6KEY110SWH est conçu pour s'enclencher dans les plaques murales, les tableaux de connexion et les boîtiers de connexion en surface pour un déploiement rapide et facile.

Satisfaisant et dépassant la norme internationale ISO / IEC 11801 et les exigences ANSI/TIA-568-C.2, ce jack Keystone RJ45 offre la solution parfaite pour vos réseaux Ethernet.

Avec ses matériaux de très haute qualité, ce jack mural Cat6 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Applications

- Convient aux applications qui utilisent des câbles réseau multibrins et à semi-conducteurs de 0,26 mm² à 0,14 mm²
- Applications Gigabit Ethernet 1000BASE-T, Fast Ethernet 100BASE-TX et Ethernet 10BASE-T
- Connexions réseau ATM-25/ATM-51/ATM-155
- Connexions réseau 100 VG-AnyLan
- Connexions réseau TR-4/TR-16 actives/TR16 passives

Features

- Le jack mural possède un boîtier en plastique résistant aux chocs et ininflammable (U 94V0)
- Prise en charge d'une bande passante réseau Cat5 de 250 MHz
- Satisfait et dépasse la norme internationale ISO / IEC 11801 et les exigences ANSI/TIA-568-C.2
- Connecteurs doubles IDC, situés à 180° par rapport aux ports RJ45, terminés à l'aide d'un outil à poinçonner de type 110
- Code couleur pour les installations T568A et T568B

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Types de connecteur	1 - RJ-45 Femelle
Hauteur du produit	22 mm [0.9 in]
Largeur du produit	17 mm [0.7 in]
Couleur	Blanc
Longueur du produit	35 mm [1.4 in]
Poids du produit	7 g [0.2 oz]
Quantité par paquet	1
Poids brut	0 kg [0 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Jack de type Keystone blanc RJ45 Cat6 à 180° - Type 110

Certifications, Reports and Compatibility

