

## Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable

StarTech ID: RK812WALLOA



Le rack d'équipement ouvert à fixation murale 8U à profondeur réglable RK812WALLO est un rack de relais robuste haute qualité, facile à monter et à installer dans tout type d'environnement. Ce rack ouvert offre une profondeur réglable de 30,5 à 51 cm afin de loger les périphériques réseau, de données et de télécommunication de plus grande taille. Cette profondeur plus grande que celle des racks habituels permet également de monter des étagères et autres accessoires. Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm (de centre à centre) pour un montage sur quasiment tout type de surface, selon les normes nord-américaines d'espacement des montants de mur. Ce rack 8U peut être fixé sur le mur d'une salle de serveurs, d'un bureau ou au-dessus de l'ouverture d'une porte augmentant ainsi votre espace de travail et permettant d'accéder facilement à l'équipement. Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

### Applications

- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface
- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

### Features

- Rails à profondeur réglable de 30,5 à 51 cm
- Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une fixation sur des montants en bois standard (montage facile sur le béton ou l'acier également)
- Le paquet comprend la quincaillerie nécessaire au montage des composants
- Emballage plat pour un transport facile et économique, mais aussi pour un montage rapide
- Conception robuste et économique pour une mise en œuvre simple

## Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Rack Type	2-Post
Hauteur U	8U
Type de cadre	Cadre ouvert
Fixation sur le mur	Oui
Type de porte avant	Ouvert
Normes de l'industrie	EIA RS310-C
Ventilateur(s)	Non
Capacité de poids	61.2 kg [135.3 lb]
Couleur	Noir
Largeur externe	535 mm [21.1 in]
Hauteur externe	495 mm [19.5 in]
Profondeur externe	335 mm [13.2 in]
Poids du produit	10.8 kg [23.9 lb]
Profondeur de montage maximal	510 mm [20.1 in]
Remarque	La quincaillerie permettant de fixer le rack au mur n'est pas fournie
Emballage à plat	Oui
Poids brut	12.1 kg [26.8 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Composants de rack ouvert à fixation murale 8U
Inclus dans le paquet	1 - Quincaillerie de montage (16 vis)
Inclus dans le paquet	16 - Vis et écrous cage M5

## Certifications, Reports and Compatibility

