

# Wonday

## Chariot à plate-forme en acier "Professionnel Plus", capacité: 150 kg

- construction: tube d'acier
- plate-forme: en tôle d'acier avec revêtement antidérapant
- avec pare-choc de protection
- dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)
- 4 roues pleines bandage TPR sur jante nylon
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- roues silencieuses, diamètre des roues: 100 mm
- système de protection anti pincement à la base du dossier
- livré démonté (montage facile)
- dimensions déplié: (L)725 x (P)465x (H)870 mm
- dimensions plié: (L)725 x (P)465 x (H)245 mm

### Exemples d'utilisation:

- chariot maniable pour un transport rapide d'objets dans l'entreprise et pendant les déplacements

### Adapté pour:

- jardineries
- supermarchés de vente de boissons
- dépôts
- garages



Chariot à plate-forme en acier "Professionnel Plus", capacité: 150 kg

Produit	Modèle	Surface de charge (L x P)	Dimensions (L x P x H)	Capacité de charge	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Chariot à plate-forme en acier Professionnel Plus	plate-forme en tôle d'acier	725 x 465 mm	725 x 465 x 870 mm	150 kg	bleu / gris	MCH501471	61453060