


Feuerbeständige Gefahrstoffschränke mit zwei Schrankabteilen

- zwei Schrankabteile (vertikale Teilung) erlauben die getrennte Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe in einem Schrank
- umfangreiche Innenausstattung für die übersichtliche Lagerung von Kleingebinden
- für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 90 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anlage 3) und EN 14470-1
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
- extrem robuste Bauweise mit kratzunempfindlicher Strukturlackierung
- mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten

Die Lieferung des Gefahrstoffschranks erfolgt inklusive unterfahrbarem Sockel. Dieser kann mit der optional erhältlichen Sockelblende verschlossen werden.



Das 2-Farbkonzept

Die neue Optik (Korpus anthrazitgrau und Türen in 7 frei wählbaren Farben) bietet maximale Individualität und ein modernes Erscheinungsbild. Die strukturierte Lackoberfläche ist kratzunempfindlich und auch für ein robustes Umfeld geeignet.

Korpusfarbe: anthrazitgrau

Türfarbe: enzianblau, RAL 5010

Türfarbe: sicherheitsgelb, RAL 1004

Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035

Türfarbe: reinweiß, RAL 9010

Türfarbe: resedagrün, RAL 6011

Türfarbe: silber, ähnlich RAL 9006

Türfarbe: verkehrrot, RAL 3020

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben.

TOP-PRODUKT

Bestell-Nr. 266-821-J0



Ausstattung:
3 Einlegeböden, 1 Bodenwanne inkl. Lochblecheinsatz (Stahlblech pulverbeschichtet)
3 Wannböden, 1 Bodenwanne (PP)

Ausstattung:
6 Auszugswannen, 1 Bodenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet),
3 Wannböden, 1 Bodenwanne (PP)

Maße außen B x T x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Maße innen B x T x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Traglast Einlegeboden [kg]	75	-
Traglast Auszugswanne [kg]	-	25
Traglast Wannboden [kg]	50	50
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	-	5
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	22	11
Auffangvolumen Bodenwanne Kunststoff [l]	11	11
Gewicht [kg]	478	506
Bestellnummer	266-821-J0	266-829-J0
Zubehör		
Bestellnummer Sockelblende	201-062-J0	201-062-J0

PROFI-AUSSTATTUNG

Bestell-Nr. 266-854-J0



Ausstattung:
4 Fachböden, 4 Bodenwannen (Stahlblech, pulverbeschichtet)

Ausstattung:
2 Einlegeböden, 2 Bodenwannen mit Lochblecheinsätzen
2 Bodenauffangwannen, 4 Auszugswannen (Stahlblech pulverbeschichtet)

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie

siehe Seite 170



Maße außen B x T x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Maße innen B x T x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Traglast Einlegeboden [kg]	75	75
Traglast Auszugswanne [kg]	-	25
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	-	5
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	22	22
Bodenauffangwanne [l]	-	11
Gewicht [kg]	470	497
Bestellnummer	266-837-J0	266-854-J0
Zubehör		
Bestellnummer Sockelblende	201-062-J0	201-062-J0

Abbildungen zeigen Schränke mit optionaler Sockelblende. Belüftungsaufsatz nicht im Lieferumfang enthalten