

Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details.

i Das komplette Programm von 60 bis 1.000 Liter Volumen jetzt lieferbar!



- stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- korrosionsfrei und schlagfest
- Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
- abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Korpus in hellgrau mit farbigem Deckel (wahlweise gelb, orange oder grün) lieferbar
- mit oder ohne Entnahmeöffnung erhältlich

Streugutbehälter in 7 Größen, wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung, in drei Deckelfarben erhältlich.



Bestell-Nr. 145-274-J0

Streugutbehälter Typ SB 200-0 mit 200 Liter Volumen, mit Entnahmeöffnung und Nachrutschsinsatz



Bestell-Nr. 136-420-J0

Streugutbehälter Typ SB 100 mit 100 Liter Volumen

Typ	SB 60	SB 100	SB 200	SB 400	SB 550	SB 700	SB 1000
Ausstattung	ohne Entnahmeöffnung						
Volumen [l]	60	100	200	400	550	700	1000
Maße außen B x T x H [mm]	620 x 510 x 450	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	1210 x 785 x 780	1400 x 1070 x 748	1400 x 1070 x 930	1800 x 1350 x 960
Bestellnummer orange	201-265-J0	145-284-J0	145-286-J0	145-288-J0	145-290-J0	145-292-J0	156-600-J0
Bestellnummer grün	—	145-285-J0	145-287-J0	145-289-J0	145-291-J0	145-293-J0	156-599-J0
Bestellnummer gelb	—	136-420-J0	129-346-J0	122-904-J0	136-421-J0	136-423-J0	156-598-J0

Typ	SB 100-0	SB 200-0	SB 400-0	SB 550-0	SB 700-0	SB 1000-0
Ausstattung	mit Entnahmenöffnung					
Volumen [l]	100	200	400	550	700	1000
Maße außen B x T x H [mm]	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	1210 x 785 x 780	1400 x 1070 x 748	1400 x 1070 x 930	1800 x 1350 x 960
Bestellnummer orange	145-272-J0	145-274-J0	145-276-J0	145-280-J0	145-282-J0	156-604-J0
Bestellnummer grün	145-273-J0	145-275-J0	145-279-J0	145-281-J0	145-283-J0	156-603-J0
Bestellnummer gelb	136-424-J0	129-347-J0	122-905-J0	136-425-J0	136-426-J0	156-602-J0

Ausgezeichnetes Produktdesign



Bestell-Nr. 145-276-J0

Streugutbehälter Typ SB 400-0 mit 400 Liter Volumen, mit Entnahmeöffnung und Nachrutschsinsatz



Bestell-Nr. 145-289-J0

Streugutbehälter Typ SB 400 mit 400 Liter Volumen, ohne Entnahmeöffnung, Untergestell mit 4 Lenkrollen als Zubehör lieferbar.

Funktionale Details und hilfreiches Zubehör



Die Typen SB 100 - 1000 können ineinander gestapelt werden. So können diese Streugutbehälter z. B. während der Sommerzeit platz sparend gelagert werden.



Die formschlüssigen, stabilen Scharniere sind wartungsfrei und besonders langlebig.

i Die Typen SB 100 bis 550 sind wahlweise mit Rollen oder mit Sockelfüßen lieferbar (siehe Zubehör).



Lenkrollen



Sockelfüße

Gleich mitbestellen

Für die Streugutbehälter SB 100 bis SB 550 sind wahlweise Lenkrollen bzw. Sockelfüße (für Typ SB 400 und SB 550 mit stabilisierendem Untergestell) erhältlich. Mit dieser Ausstattung lassen sie sich (auch befüllt) mittels Gabelstapler oder Hubwagen transportieren.

für Typ	SB 100/200	SB 400	SB 550
Bestellnummer 4 Lenkrollen	129-348-J0	130-033-J0	136-494-J0
Bestellnummer 4 Sockelfüße	129-349-J0	130-034-J0	136-495-J0



Untergestell mit 4 Lenkrollen, für Typ SB 400 und SB 550



Untergestell mit 4 Sockelfüßen, für Typ SB 400 und SB 550