

# AUFFANGWANNEN TYP AW/AWA



Typ AW 1000-3




Typ AW 1000-2



Typ AWA 1000-2 mit FP-2 (Zubehör)



Typ AW 1000



Typ AW 1000-10F



Typ AWA 1000

## Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern

### Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- verzinkter Gitterrost

### Typ AW

- ohne Abfüllaufsatz

### Typ AWA

- mit Abfüllaufsatz

### Zubehör

- Fasspalette Typ FP-2 (siehe Seite 83)

### Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass / 1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AW 450	4 / -	1460 x 1460 x 355	450	144
AW 800	4 / -	1460 x 1460 x 525	800	165
AW 1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1000	180
AW 1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1000	236
AW 1000-10F	10 / 2	2690 x 1650 x 375	1000	274
AW 1000-3	- / 3	3850 x 1300 x 340	1000	314
AWA 1000	- / 1	1460 x 1460 x 1083	1000	194
AWA 1000-2	- / 2	2650 x 1460 x 863	1000	280
AWA 1000-3	- / 3	3850 x 1460 x 780	1000	382



- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt