


## Laborkarten Dual Inline



### RE100-HP

- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- organischer Oberflächenschutz (OSP)
  
- 37 x 62 Lötinseln 2,2 mm Ø
- Lochraster 2,50 x 2,50 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Größe 100 x 160 mm