

## RAU

### Werkbank

#### Serie 8000

Höhe x Breite x Tiefe 880 x 1250 x 700 mm, Tischplatte aus Buche, Traglast 450 kg, Gestellausführung 4 FüÙe mit absenkba- ren Rollen, Ausstattung: 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen



# RAU.



Artikelnummer: 148665



## RAU Werkbank Serie 8000

### Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 880 x 1250 x 700 mm
- Tischplatte aus Buche
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 450 kg
- Gestellausführung 4 FüÙe mit absenkba- ren Rollen
- Ausstattung: 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 90 %
- Mit Griffleiste
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Gummi-Bereifung auf Polypropylen-Felge

- Rad Ø 100 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Material Platte	Buche
Tischtyp	Werkbank	Material Gestell	Stahl
Gestellausführung	4 Füße mit absenkba- ren Rollen	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Gestellform	4-Fußgestell	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Höhe	880 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1250 mm	Ablageböden	1 Stück
Tiefe	700 mm	fahrbar	ja
Stärke Platte	40 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	450-1250 kg	Bereifung	Gummi
höhenverstellbar	nein	Material Felge	Polypropylen
elektrisch leitend	nein	Rad-Ø	100 mm
Werkbank Ausstattung	1 Ablageboden, 1 Schiebebügel	Anlieferung	fertig montiert
Auszug Schublade	90 %	Garantie	10 Jahre
Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung	Gewicht	67,86 kg
Griff	Griffleiste		