

BS-ROLLEN Rollenständer

BS ROLLEN

Rollendurchmesser 25 mm, Traglast
100 - 200 kg, Höhe 715 - 1060 mm

Artikelnummer: 222424



BS-ROLLEN Rollenständer für Materialzufuhr

V-förmig für präzise Arbeit

Rollenständer

- Rollendurchmesser 25 mm
- Traglast 100 - 200 kg
- Höhe 715 - 1060 mm
- Rahmen aus Stahl
- platzsparend zusammenklappbar

Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Höhe	715-1060 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Fördergutbreite bis	406 mm
Bahnkomponente	Rollenständer	Material Rahmen	Stahl
Rollentyp	Kugelrolle	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Durchmesser Rolle	25 mm	Unterbau	T-Fußgestell
Traglast	100-200 kg	Gewicht	10,4 kg
ausziehbar	nein		

