

META

Kabeltrommelregal

MULTIPAL

MULTIPAL, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 1385 x 1100 mm, 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 226802



Das Lagersystem



META Kabeltrommelregal MULTIPAL

Anbaufeld

Kabeltrommelregal






- Anbaufeld
- Schraubsystem
- Für den Innenbereich geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 1385 x 1100 mm
- Feldlast 4000 kg
- Fachbreite 1300 mm
- 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage
- Ebenen mit Führungshülsen an den Holmen für Trommelachse
- Hohe Stabilität durch Diagonal- und Horizontalverstrebrungen



- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Ausstattung	Holme mit Führungshülsen
Regaltyp	Kabeltrommelregal	Böden- / Ebenentyp	Kabeltrommelauflage
Regalsystem	Schraubsystem	Oberfläche Boden	kunststoffbeschichtet
Regalfeld	Anbaufeld	Oberfläche Ständer	verzinkt
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebrungen // Horizontalverstrebrungen
Einsatzort	Innenbereich	Farbe Boden	rotorange // RAL2001
Höhe	3300 mm	Farbe Ausführung	rotorange/verzinkt // RAL2001
Breite	1385 mm	Lieferumfang	ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker
Tiefe	1100 mm	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	4000 kg	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Garantie	5 Jahre
Fachbreite	1300 mm	Gewicht	86,581 kg

Zubehör

183765		Kabeltrommelauflage für Kabeltrommelregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1000 kg, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
226851		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen
226855		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen
226978		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
226981		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

226984		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken
226988		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß