

WSM

Fahrrad-Anlehnbügel

Höhe x Länge x Tiefe 845 x 3000 x 550 mm, 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt, Ausgestattet mit Stahlösen als Diebstahlsicherung und Kunststoffummantelung als Anschlagsschutz



Artikelnummer: 240192

Fahrrad-Anlehnbügel

- Höhe x Länge x Tiefe 845 x 3000 x 550 mm
- 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 500 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
- platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Mit niedriger Stellbügel
- Ausgestattet mit Stahlösen als Diebstahlsicherung und Kunststoffummantelung als Anschlagsschutz
- Boden
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Ständer Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Zweiradständertyp	Fahrrad-Anlehnbügel	Ständer Ausstattung	Stahlösen,

			Kunststoffummantelung
Höhe	845 mm	Aufstellung/Montage	Boden
Länge	3000 mm	Einstellwinkel	90 °
Tiefe	550 mm	Werbefläche	nein
Reifenbreite	55 mm	Material	Stahlrohr
Rohr-Ø	18 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Einstellplätze Anzahl	6	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Nutzung	einseitig	Farbe Ständer	silber
Stellbügel Ausführung	niedrig	Anlieferung	zerlegt
Radabstand	500 mm	Gewicht	51 kg