

Hebeklemme Modell TWH

Tragfähigkeit 1.500 - 5.000 kg

Die Hebeklemme Modell TWH eignet sich bei paarweisem Einsatz für den horizontalen Transport von Einzelblechen und gebündelten Blechpaketen. Für dünne Bleche, die beim Transport eine extreme Durchbiegung erfahren, ist die Klemme nicht geeignet.

Zum Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist die Komplettierung mit entsprechenden Ketten oder Seilen erforderlich.

Die Tragfähigkeitsangabe gilt für zwei Hebeklemmen.

Optional

- Schutzbelag

INFO

Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 45° nicht überschreiten.




Technische Daten Modell TWH

| Modell | EAN-Nr. 4025092* | Tragfähigkeit ¹ kg | Greifbereich mm | Gewicht ² kg |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| TWH 30 mit Rolle | *550529 | 1.500 | 5 - 60 | 5,6 |
| TWH 50 mit Rolle | *551441 | 2.500 | 10 - 70 | 10,3 |
| TWH 70 mit Rolle | *551380 | 3.500 | 10 - 80 | 13,4 |
| TWH 100 mit Rolle | *551618 | 5.000 | 10 - 102 | 27,7 |
| TWH 30 mit Platte | *555654 | 1.500 | 5 - 60 | 5,7 |
| TWH 50 mit Platte | *555661 | 2.500 | 10 - 70 | 10,3 |
| TWH 70 mit Platte | *555678 | 3.500 | 10 - 80 | 13,5 |
| TWH 100 mit Platte | *555685 | 5.000 | 10 - 102 | 27,8 |

¹ Pro Paar bei Neigungswinkel 45°


² Pro Stück



Modell TWH mit Rolle

Abmessungen Modell TWH

| Modell | TWH 30 mit Rolle | TWH 50 mit Rolle | TWH 70 mit Rolle | TWH 100 mit Rolle | TWH 30 mit Platte | TWH 50 mit Platte | TWH 70 mit Platte | TWH 100 mit Platte |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A, mm | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| B, mm | 60 | 70 | 80 | 102 | 60 | 70 | 80 | 102 |
| C, mm | 60 | 75 | 90 | 110 | 60 | 75 | 90 | 110 |
| D, mm | 105 | 130 | 162 | 170 | 105 | 130 | 162 | 170 |
| E, mm | 250 | 315 | 345 | 425 | 250 | 315 | 345 | 425 |
| F, mm | 200 | 275 | 292 | 345 | 200 | 275 | 292 | 345 |
| G, mm | 31 | 45 | 55 | 57 | 22 | 38 | 48 | 45 |
| H, mm | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 |
| J, mm | 12 | 12 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 20 |
| K, mm | 50 | 64 | 64 | 89 | 50 | 64 | 64 | 89 |
| L, mm | 73 | 92 | 92 | 130 | 73 | 92 | 92 | 130 |
| Ø M, mm | 18 | 25 | 25 | 35 | 18 | 25 | 25 | 35 |
| N, mm | 36 | 58 | 65 | 80 | 36 | 58 | 65 | 80 |
| P, mm | 65 | 77 | 105 | 120 | 65 | 77 | 105 | 120 |
| R, mm | 120 | 150 | 185 | 210 | 120 | 150 | 185 | 210 |
| S, mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| T, mm | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 |



Modell TWH mit Platte