

RAUCUT I – Werkzeug zum Öffnen von Glasfaserkabeln

- zur beschädigungsfreien Freilegung von LWL-Fasern geschnittener oder ungeschnittener Mini-Bündeladern
- Vermeidung von unnötigen Bündelader-Trennungen
- Zeit- und kostensparendes Verfahren
- anschneidbare Bündelader Ø 0,9 bis 4,2 mm durch austauschbare Bündeladerführungen
- Anwendung auch an uneglätteten Bündeladern sowie innerhalb der Kabelverseilung
- Anschnittlänge frei wählbar
- hohe gleichbleibende Schneidleistung
- einfache Handhabung, lange Lebensdauer



Art. Nr. 8007 1070 6



Art. Nr.	EAN 4049002	Beschreibung	Bündelader mm	↔ mm	g
8007 1070 6	024849	RAUCUT I im Kunststoffkoffer mit Spatel, Innensechskantschlüssel, Ersatzmesser, Bündeladerführungen 1,8 / 2,0 / 2,4 / 2,8 / 3,0 / 3,5 / 4,2"		200	940
8007 1090 6 0	017780	Bündeladerführung	0,9	31	9
8007 1110 6 0	017797	Bündeladerführung	1,1	31	9
8007 1130 6 0	010705	Bündeladerführung	1,3	31	9
8007 1100 6 0	029356	Bündeladerführung	1,4	31	10
8007 1150 6 0	010712	Bündeladerführung	1,5	31	9
8007 1160 6 0	027291	Bündeladerführung	1,6	31	8
8007 1170 6 0	024009	Bündeladerführung	1,7	31	8
8007 1200 6 0	017810	Bündeladerführung	2	31	8
8007 1220 6 0	070259	Bündeladerführung	2,2	31	8
8007 1230 6 0	007095	Bündeladerführung	2,3	31	8
8007 1020 0 0	017872	Ersatzmesser	1,3–4,2		10
8007 1030 0 0	017889	Ersatzmesser	0,9–1,1		10

RAUCUT II – Werkzeug zum Öffnen von Glasfaserkabeln

- zum Öffnen von ungeschnittenen durchlaufenden Maxi-Bündeladern
- erhebliche Kosteneinsparung durch Vermeidung von unnötigen Fasertrennungen bei der Schaffung von Abzweigen
- Anschneiden der Bündeladerhülle durch ein Parallel-Anschnittverfahren
- Austauschbare Führungsrollen für Bündeladerhüllen Ø 4,0 bis 14,0 mm
- stufenlos verstellbare Schneidmesser (Rundmesser) von Ø 4,0 bis 14,0 mm
- Schneidmaß durch jeweilige Führungsrolle festgelegt
- Schneidmesser austauschbar
- gleichbleibende hohe Schnittqualität



Art. Nr. 8007 3030 6



Art. Nr.	EAN 4049002	Beschreibung	Führungsrolle Ø mm	↔ mm	g
8007 3030 6	024948	RAUCUT II im Kunststoffkoffer mit Knebel, Innensechskantschlüssel, Schraubendreher, Spatel, 6 Führungsrollen Ø 5 mm – Ø 10 mm		225	2.900
8007 3500 0	024955	Führungsrolle	5	35	83
8007 3520 0	024962	Führungsrolle	6	35	80
8007 3540 0	024979	Führungsrolle	7	35	78
8007 3560 0	024986	Führungsrolle	8	35	75
8007 3580 0	024993	Führungsrolle	9	35	72
8007 3600 0	025006	Führungsrolle	10	35	68
8007 3620 0	025013	Führungsrolle	11	35	65
8007 3640 0	025020	Führungsrolle	12	35	59
8007 3660 0	025037	Führungsrolle	13	35	54
8007 3680 0	025044	Führungsrolle	14	35	49