

Kontaktloser Spannungsprüfer

testo 745

Filter für hochfrequente Störsignale

Einstellbare Empfindlichkeit

Optische und akustische Anzeige

Wasser- und staubdicht nach IP67

Messstellenbeleuchtung



Der kontaktlose Spannungsprüfer testo 745 mit einem Spannungsmessbereich bis 1000 V AC eignet sich besonders für die schnelle Erstüberprüfung einer mutmaßlichen Fehlerquelle. Wenn Wechselspannung festgestellt wird, warnt das testo 745 mit einem deutlichen optischen und akustischen Signal.

Um die Verlässlichkeit zu erhöhen, verfügt der Spannungsprüfer über einen Filter für hochfrequente Störsignale und ist zudem wasser- und staubdicht nach IP67.

Technische Daten / Zubehör

testo 745

testo 745, kontaktloser Spannungsprüfer
inkl. Batterien

Best.-Nr. 0590 7450

29.00 EUR



Technische Daten

Spannungsprüfung	12 ... 1000 V AC
Messstellenbeleuchtung	✓
Messkategorie	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
Schutzart	IP67
Betriebstemperatur	-10 ... +50 °C
Lagertemperatur	-15 ... +60 °C
Abmessung	155 x 25 x 23 mm (L x B x H)
Gewicht	63 g
Zulassungen	CSA, CE
Normen	EN 61326-1, EN 61010-1

1980 1511 15/cw//01.2018

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2018.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.

Zubehör

	Best.-Nr.	EUR
ISO-Kalibrier-Zertifikat Spannungsprüfer	0520 0750	48.60
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Spannungsprüfer	0520 0751	73.00



Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de