


Stoßdämpfer DYEF-M4-Y1

Teilenummer: 1179810

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	M4
Hub	0,9 mm
Dämpfung	P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dämpfungslänge	0,9 mm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,015 J
Produktgewicht	2,1 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	hochlegierter Stahl