

Rollcart C+C Wagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 840 x 495 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 1 Stirnwand (Stahlrohr), mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158023

Rollcart C+C Wagen

platzsparend ineinanderschiebbar

C+C Wagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 840 x 495 mm
- Ladehöhe 300 mm
- Höhe x Länge x Breite 960 x 930 x 670 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Holz
- Aufbau 1 Stirnwand (Stahlrohr)
- mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Sicherungsrand	nein
Plattformwagentyp	C+C Wagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	400 kg	Bereifung	TPE
elektrisch leitend	nein	Radlager	Rillenkugellager

Ladehöhe	300 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	840 mm	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenbreite	495 mm	Höhe	960 mm
Material Plattform	Holz	Länge	930 mm
Aufbauten	1 Stirnwand (Stahlrohr)	Breite	670 mm
nestbar	ja	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Gewicht	25 kg
Schiebebügel	1 Stück		

Zubehör

158397		Abweiserollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar