Auffangwanne

für 2 x KTC/IBC, Auffangvolumen 1000 I, Höhe x Breite x Tiefe 480 x 2680 x 1300 mm, Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau







Artikelnummer: 201108



Auffangwanne

Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 2 x KTC/IBC
- Auffangvolumen 1000 I
- Höhe x Breite x Tiefe 480 x 2680 x 1300 mm
- Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen





Technische Details				
Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Oberfläche	lackiert	
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Farbe	blau// RAL5015	
Lagerort	unter Dach	Auffanawanne	Gitterrost	

		Ausstattung	
Kapazität	2 x KTC/IBC	Material Gitterrost	Stahl
Auffangvolumen	1000 I	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	unterfahrbar	nein
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Unterfahrhöhe	100 mm
Höhe	480 mm	stapelbar	ja
Breite	2680 mm	fahrbar	nein
Tiefe	1300 mm	Farbe Ausführung	blau// RAL5015
Material	Stahl	Gewicht	310 kg

Zubehör	•	
201866		PE-Auskleidung für Auffangwanne, für 2 x KTC/IBC, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu pa	ısst auch	
200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH- Neutrallösung, Spiegel
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 I, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787	•	Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732	*	Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525760	*	Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm