














# Baugruppenträger - *europac* **PRO** ServicePLUS

Modulschienen hinten, oben und unten

## Bestellinformationen

 <small>06105074</small> Mit TE-Bedruckung ab 28 TE, Al-Profil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig	Zur indirekten Backplane Befestigung mit Isolierstreifen		Zur direkten Backplane Befestigung		Zur direkten Befestigung von Steckverbindern nach EN 60603-2 (DIN 41612)		
	 <small>06197011</small> "light" Typ L-ST Standard  <small>06197010</small>	 <small>06197011</small> "heavy" Typ H-ST Standard  <small>06197011</small>	 <small>06197011</small> "light" Typ L-VT vertiefter Einbau  <small>bza45782</small>	 <small>06197011</small> "heavy" Typ H-VT vertiefter Einbau  <small>06197009</small>	 <small>06197011</small> "light" Typ L-MZ mit Z-Schiene  <small>06197014</small>	 <small>06197011</small> "heavy" Typ H-MZ mit Z-Schiene  <small>06197015</small>	
	Al-Profil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig mit TE Bedruckung	Al-Profil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig mit TE Bedruckung	Al-Profil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig mit TE Bedruckung	Al-Profil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig mit TE Bedruckung	Al-Profil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig mit TE Bedruckung	Al-Profil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig mit TE Bedruckung	
Nutzbare Länge TE	Länge mm	1 Stück (LLG 10) <sup>1)</sup>	1 Stück (LLG 10) <sup>1)</sup>	1 Stück (LLG 10) <sup>1)</sup>	1 Stück (LLG 10) <sup>1)</sup>	1 Stück (LLG 10) <sup>1)</sup>	1 Stück (LLG 10) <sup>1)</sup>
20	106,68	34560-420	34560-520	34560-620	34560-720	34560-820	34560-920
28	147,32	34560-428	34560-528	34560-628	34560-728	34560-828	34560-928
40	208,28	34560-440	34560-540	34560-640	34560-740	34560-840	34560-940
42	218,44	34560-442	34560-542	34560-642	34560-742	34560-842	34560-942
63	325,12	34560-463	34560-563	34560-663	34560-763	34560-863	34560-963
84	431,80	34560-484	34560-584	34560-684	34560-784	34560-884	34560-984
–	1000	34560-401	34560-501	34560-601	34560-701	34560-801	–
Schraube, M4 x 14, VPE 100 Stück, zur Befestigung der Modulschiene an der Seitenwand		24560-130	24560-130	24560-130	24560-130	24560-130	24560-130
Schraube, M4 x 10, notwendig wenn Führungsschienen an Slot 1 angeschraubt wird, VPE 100 Stück		–	24560-155	–	24560-155	–	24560-155
Lochschiene für Steckverbinder-montage mit Isolierstreifen siehe Seite		6.34	6.34	–	–	–	–
Z-Schiene für Steckverbinder-montage ohne Isolierstreifen siehe Seite		6.34	6.34	–	–	–	–
Isolierstreifen siehe Seite		6.33	6.33	–	–	–	–
Gewindestreifen siehe Seite		6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33

<sup>1)</sup> LLG (Lieferlosgröße): Bestell-Nr. beinhaltet 1 Stück, die Lieferung erfolgt aber ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG); bestellen Sie bitte mindestens die Stückzahl der LLG oder ein Vielfaches davon  
 "light" Belastung bis ca. 7,5 kg; "heavy" Belastung > 7,5 kg

### Hinweis

- 1000 mm Version ohne stirnseitiges Gewinde M4, ohne Bedruckung und ohne Klinkung für 19"-Winkel
- Rugged Modulschienen mit 3 Befestigungsbohrungen siehe Kapitel "Rugged Baugruppenträger" Seite 6.99