



## ALUSPIEGEL 38° 350mA CRI90 LED-Modul 6,2W 3000K

Artikel-Nr.: 88816

LED-Modul 6,2W mit Reflektor · ERSATZ FÜR NIEDERVOLT HALOGEN 50W · mit Luminus-CXM6 Power LED Array · dimmbar · · Betriebsstrom: 350 mA · Leistung: 6,2W · Lichtstrom: 686 lm · Lichtfarbe: 3000 K · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 Stunden · Ausstrahlwinkel: 38° · Schutzklasse III · Energieeffizienzklasse: E · · Sehr gute Wärmeableitung durch optimierten Aluminium-Kühlkörper · Aluminiumreflektor mit Halogenoptik und gleichmäßiger Lichtverteilung

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094888163
Höhe	55.00 mm
Aussendurchmesser	50 mm
LED Farbcode	WW ca. 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	686.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	6,2 W
Strom	350 mA





## ALUSPIEGEL 38° 350mA CRI90 LED-Modul 6, 2W 3000K

Artikel-Nr.: 88816

### TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**ALUSPIEGEL 38° 350mA CRI90 LED-  
Modul 6, 2W 3000K**  
Artikel-Nr.: 88816

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

