

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1134 Alu-Klappwagen



Transportgeräte



Alu-Rohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	200
Ladeflächenlänge (mm)	900
Ladeflächenbreite (mm)	600
Ladeflächenhöhe (mm)	230
Gesamtlänge (mm)	995
Gesamtbreite (mm)	620
Gesamthöhe (mm)	965
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Hinweis	Abmessungen zusammengeklappt: 960 x 620 x 318 (LxBxH)
Gewicht (kg)	18
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976011349