


Synergy 21 E27 BIG-LED Kathode



kwh/1000h:	11,00
Lumen:	1100
Watt:	11,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



E27 Gewinde-Sockel
11W LED Filament
Farbe: Gold finish
Kelvin: 2100
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 300°
Wattage (W) 11±1W
Lumen (Lm) 1100
Dimmbar: ja
blue-STOP®: ja
Voltage (V) 230VAC, 50Hz
Durchmesser 75 mm
Gesamtlänge 320 mm

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.

Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED's nicht garantiert werden!

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 11

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	300
CRI:	80
Dimmbar:	ja
Lichtfarbe:	warmweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	2100
Lumen:	1100
Sockel:	E27
Gewicht:	0.1 Kg

Zubehör

Art.-Nr.	Name
154914	Synergy 21 E27 BIG-LED Fassung 1 Kupfer mit Textilkabel
154915	Synergy 21 E27 BIG-LED Fassung 2 Kupfer mit Kette
154916	Synergy 21 E27 BIG-LED Fassung 3 schwarz mit Textilkabel