

**Artikelnummer:** 137576

**Kurzbeschreibung:** Verrijdbare lekbak, van staal, 215 l opvangvolume voor 2 x 200 liter vaten, groen gelakt



**Langbeschreibung:** Verrijdbare lekbak van staal, 215 l opvangvolume voor 2 x 200 liter vaten : Bij het vullen van olie'«n en andere vloeibare stoffen tijdens het gebruik gaat er gemakkelijk iets mis. Deze mobiele lekbak is de oplossing. Het maakt het mogelijk om probleemloos brandbare en waterbedreigende vloeistoffen uit vaten van 60 l en 200 l bij wisselende gebruikspunten te vullen. De mobiele lekbak bestaat uit drie millimeter dik plaatstaal en heeft een gegalvaniseerd rooster met een draagvermogen van 1000 kg/m<sup>2</sup>. De gegalvaniseerde plaatstaalplaat met een vierkante perforatie van 10 mm in een doorlopend raster van 38 mm maakt het mogelijk om gereedschapshouders te plaatsen waar ze nodig zijn. U ontvangt de mobiele lekbak met thermisch verzinkte duwbeugels in verschillende uitvoeringen.**Meer details:** - Voor het mobiel en veilig vullen van gevaarlijke stoffen uit 200 l vaten - Uitgerust met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen van polyamide a~ 180 mm elk.-1 Stuurwiel als blokkeerinrichting- Gegalvaniseerde plaatstaalplaat met 10 mm vierkante perforatie en rooster, doorlopend op 38 mm afstand voor flexibele positionering van de gereedschapshouders. Thermisch verzinkte duwhandvatten- Geschikt voor brandbare vloeistoffen van GHS-categoriea'«n 1-3 en vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water van GHS-categoriea'«n 1-4.- Conformiteitsverklaring a'œHP volgens Stawa-R (stalen tanks richtlijn) voor tanks tot 1000 liter. - Materiaal: Opvangbak van 3 mm plaatstaal.- Gegalvaniseerd rooster, 1000 kg/m<sup>2</sup> draagvermogen- Opslagcapaciteit: 2 x 200 liter verticale vaten van 2 x 200 liter- Opvangcapaciteit: 215 liter- Afmetingen van de kuip: L 800 x B 1200 x H 515 mm.- verkrijgbaar in verschillende kleuren- Afmetingen: L 870 x B 1290 x H 2015 mm.

