



## Switch KVM HDMI à 2 ports

TK-215i (v1.0R)

- Contrôlez deux ordinateurs avec un seul ensemble de commandes
- Fonctionne avec les écrans disposant d'un port HDMI
- Résolution full HD 1080p
- Prise HDMI audio analogique de 3,5 mm
- Câblage entièrement intégré
- Interrupteur ergonomique
- Pas d'installation de CD
- Alimentation via le port USB – Aucun adaptateur secteur supplémentaire n'est nécessaire

Le Switch KVM HDMI à 2 ports de TRENDnet, modèle TK-215i, contrôle deux ordinateurs (disposant d'un port HDMI libre) avec un seul ensemble de commandes console. Vous ne devez installer aucun pilote, branchez simplement les câbles intégrés pour partager deux ordinateurs sur un écran full HD 1080p. Le TK-215i supporte l'HDMI et le son analogique 3,5 mm et dispose d'un interrupteur ergonomique.



### Ordinateurs

Contrôlez jusqu'à 2 ordinateurs



### HD 1080p

Compatible full HD 1080p (1920 x 1080 pixels progressifs) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz



### Son bidirectionnel

La fonction audio full supportée via les connexions du câble HDMI avec prises micro et haut-parleurs supplémentaires de 3,5 mm



### Interrupteur

Utilise le câble intégré de 1,50 m (5 pieds) pour installer l'interrupteur à l'endroit qui vous convient le mieux



### Connexions de la console

La technologie d'émulation est compatible avec la conception avancée des claviers et souris USB



### Affichage HDMI

HDMI 1.3 avec compatibilité HDCP



### Ports ordinateur

Nécessite des ports USB et HDMI libres sur les ordinateurs connectés



### Câble intégré


Tous les câbles nécessaires sont intégrés



### Logiciel du switch

Logiciel du switch KVM basé Windows® et Mac® afin de définir les touches de raccourcis et de créer des intervalles de balayage automatique

## Solution réseaux



### Ordinateur 1-2

- 1 Prise HDMI
- 2 Proses pour micro et haut-parleur analogiques supplémentaires
- 3 Prise pour clavier/souris USB

### Console

- 4 Interrupteur ordinateur
- 5 Port microphone
- 6 Port clavier USB
- 7 Port écran HDMI
- 8 Port souris USB
- 9 Port haut-parleur

## Spécifications

### Port console du KVM

- Clavier: USB
- Souris: USB
- Moniteur: HDMI 1.3 (19 broches)
- Prise haut-parleur: 3,5 mm
- Prise micro: 3,5 mm

### Connexions à l'ordinateur (jusqu'à 2)

- Clavier/souris: USB 2.0 type A
- Moniteur: HDMI 1.3 (19 broches)
- Prise haut-parleur: 3,5 mm
- Prise micro: 3,5 mm

### Résolution d'écran

- 1920 x 1080 @ 60 Hz

### Compatibilité audio

- Compatibilité audio 5.1 via les câbles HDMI
- Son analogique via les prises haut-parleur et micro

### LED

- Ordinateur 1 et ordinateur 2

### Commande de basculement

- Interrupteur à une seule touche
- Raccourcis clavier
- Logiciel de basculement KVM

### SE compatibles

- Windows® et Mac®

### Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Humidité en fonctionnement

- Max. 90%, pas de condensation

### Dimensions

- Appareil: 85 x 58 x 28 mm (3,3 x 2,3 x 1,1 pouces)
- Câble intégré: 85 cm (3 pieds)
- Interrupteur: 150 cm (5 pieds)

### Poids

- 350 g (12,3 onces)

### Garantie

- 2 ans limitée

### Certifications

- CE
- FCC

### Contenu de l'emballage

- TK-215i
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM (utilitaire et guide de l'utilisateur)

