


# Maskentrockenschrank MTS 1800

Maskentrockenschrank zum Trocknen von bis zu 9 Atemschutzmasken



Zweitüriger Maskentrockenschrank aus Edelstahl mit Türverriegelung zum Trocknen von bis zu 9 Atemschutzmasken. Durch das ständige Drehen der Atemschutzmasken wird eine effiziente und schonende Trocknung gewährleistet. Je nach Umgebungstemperatur wird die Trockenzeit zwischen 15 und 30 Minuten angegeben.

## Optionale Erweiterungen

- Kleinteilekorb aus Alu Runddraht
- Kleinteilekorb stapelbar aus Edelstahl
- Anschlüsse für Atemluftschläuche (Mitteldruckschlauch)
- Timer mit LED Anzeige, quartzesteuert, auch wenn das Gerät zeitweise stromlos ist, bleibt die Programmierung aufrecht
- elektronisches Temperaturmessgerät mit LED-Anzeige für exakte Einstellung der Temperatur
- Bestückungshilfe für Drehteller
- UV Luftdesinfektion ohne Bestrahlung der Masken
- PHI Clean Air  
Geruchsbeseitigung & Desinfektion
- Drehteller in unterschiedlichen Größen
- mobiles Gestell aus Edelstahl auf 4 lenkbaren Rädern
- verstellbare Standfüße

## Vorteile

- leicht zu bedienende Zeitschaltuhr
- Temperaturregelung durch Kapillarfühler
- platzsparend, zur Wandmontage
- Drehkranz ist zur Bestückung abnehmbar
- Sicherheit durch sofortiges Ausschalten beim Öffnen der Türen
- wartungsfreies Warmluftgebläse
- wartungsfreier Schrittmotormotor 1U/min

## Technische Details

- elektr. Anschluss: 230V~/50Hz (Schuko-Stecker)
- Ausführung: Edelstahl, Plexiglas
- Achtung: die UV bestrahlte Trocknungsluft ersetzt nicht die Desinfektion der Masken

### MTS 1800

Höhe (in mm)	995
Breite (in mm)	900
Tiefe (in mm)	550
Nennleistung (in Watt)	1200



ansteckfertig



einfache Montage



Anschlüsse für  
Atemluftschläuche



Kleinteilekorb



Kleinteilekorb  
stapelbar



Timer und Temperatur-  
regler digital

# Maskentrockenschrank MTS 1800

Maskentrockenschrank zum Trocknen von bis zu 9 Atemschutzmasken

## Trockenzeit:

Durch das ständige Drehen der Atemschutzmasken wird eine effiziente und schonende Trocknung gewährleistet.

## Technische Beschreibung:

- zweitüriger Maskentrockenschrank aus Edelstahl mit Einhand-Verriegelung
- Türen wahlweise aus Edelstahl oder Plexiglas; L/T/H 900/530/900 Hängeschrank
- individuelle Zeiteinstellung und individuelle Temperaturwahl
- schnelles und einfaches Klemmverfahren am Sichtglas, daher für alle Maskentypen geeignet
- Sicherheit durch sofortiges Abschalten beim Öffnen der Türen

## Mechanisch technische Angaben:

- integrierter Drehteller nimmt bis zu acht bzw. neun Atemschutzmasken verschiedenster Bauart auf
- einfaches Entnehmen und Bestücken der Drehteller und Schutzmasken
- leicht zu bedienende Zeitschaltuhr
- platzsparend
- Sicherheit durch sofortiges Abschalten beim Öffnen der Türen
- integriertes Warmluftgebläse

## Elektro technische Angaben:

- wartungsfreies Warmluftgebläse und Synchronmotor 1/min
- Anschluss; 230V / 50Hz - Max. Anschlusswert 1,2 KW (Schuko-Stecker)



Drehkranz für 6 Masken



Drehkranz für 8 Masken

Drehkranz für 9 Masken