

**Artikelnummer:** 123203

**Kurzbeschreibung:** Fachbodenregal FBR 2200, Anbauregal, 1315 x 400 mm, 5 Böden

**Langbeschreibung:** Verzinkte Ständerrahmen und Böden. Geschlitztes Rollprofil zur Aufnahme der Bodenträger. Böden im Raster von 26,5 mm verstellbar. Glatte Profilwände, gesamte Bodenbreite und Bodentiefe nutzbar. Ständerrahmen mit Metallfussplatte zur Bodenbefestigung. Max. Bodenbelastung (bei gleichmässig verteilter Last): 150 kg (ausser bei T 300 mm = 80 kg). Regalhöhe: 2013 mm Lichte Feldbreite: 1282 mm mit 5 Böden Grundregale inkl. Kreuzverband  
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis  $\neq 5 : 1$  sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4052939187303

