

Industrie-Laufmatten Für Feucht- und Trockenbereiche

Rostartig miteinander verschweißt und vollelastisch. Schmutz und Späne fallen durch die Rostspalten hindurch, Flüssigkeiten können leicht abfließen. Somit auch einsetzbar in Feuchtbereichen.

- Aus hochwertigem Weich-PVC in 2 Farben oder aus robustem Recycling-Material in schwarz mit roten Sicherheits-Farbstreifen
- Ausgeprägtes Oberflächenprofil für eine absolute Rutschhemmung

Meterware (Länge max. 30000 mm)

Breite mm	600	800	1000	1200
rot	700036	700039	700042	700045
blau	700037	700040	700043	700047
---	---	---	---	---
schwarz (mit roten Sicherheitsstreifen)	700049	700050	700051	700052
---	---	---	---	---


Preis pro lfm.

5 m Rolle

Breite mm	600	800	1000	1200
rot	401794	401797	401800	401803
blau	401795	401798	401801	401804
---	---	---	---	---
schwarz (mit roten Sicherheitsstreifen)	401796	401799	401802	401805
---	---	---	---	---

Auf einen Blick!

Höhe	11 mm
Stegabstand	8,5 mm
Temperaturbeständig	-5°C bis +60°C



Bodenrost

Rollbar, für Feucht-, Nass- und Trockenbereiche

Für Einsatzgebiete, wo eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche, nach DIN 51130 R11 geprüft, benötigt wird. Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab.

- Aus 100 % PVC, 15 mm stark, Härte 80° Shore, korrosionsfest
- Temperaturbeständig von -23° bis +60° C
- Beständig gegen Öle und die meisten Industriechemikalien
- Leicht in Form zu schneiden und individuell anzupassen

Meterware (Länge max. 10000 mm)

Breite ca. mm	600	910	1220
schwarz	632161	632343	632401
blau	632172	632354	632412
Preis pro lfm.	---	---	---



Isolierend gegen
kalte Böden